

8229

9 PIECES

MISSES' UNDERWIRE BRAS AND PANTIES

Fabrics: **Patterns were designed to be made with fabric that has approximately 30%-40% stretch. **

A,B Bra in at least 8" wide Stretch lace with one side having a scalloped edge. Galloon lace is an ideal choice. **A,B,C Lining** in Powernet, Stretch Mesh or Micro Mesh. **B Back Band and C Panties** in Knits, Spandex.

C Crotch Lining in Jersey.

A & B BRA SIZES

32A-32DD, 34A-42DD, 36A-42DD, 38A-38DD, 40A-40DD, 42A-42DD

Instructions for determining bra size can be found in the instructions.

A Bra- 1½ yd. of 60***

Bra Lining- 1 yd. of 60***

Notions: One 3" x 3" hook and eye for bras, ¼ yd. of ¼" wide elastic, 1½ yd. of ¾" wide strap elastic, two ¾" rings, two ¾" sliders, 1½ yd. of ¾" wide channeling, one set of underwires, 1¾ yd. of ¾" wide plush picot elastic, ballpoint needle size 12, universal needle size 14, temporary spray adhesive (recommended Odif's® 505)




A

B Bra- 1½ yd. of 60***

Back Band- ¾ yd. of 60***

Bra Lining- 1 yd. of 60***

Notions: One 3 x 3 hook and eye for bras, ¼ yd. of ¼" wide elastic, 1½ yd. of ¾" wide strap elastic, two ¾" rings, two ¾" sliders, 1½ yd. of ¾" wide channeling, one set of underwires, 1¾ yd. of ¾" wide plush picot elastic, ballpoint needle size 12, universal needle size 14, temporary spray adhesive (recommended Odif's® 505)



B

C Panties sized XS,S,M,L,XL

Panty sizes are based on waist measurements:


Extra Small- 23"-24"

Small- 25"-26½"

Medium- 28"-30"

Large- 32"-34"

Extra Large- 37"-39"



C

C Panties- ¾ yd. of 60***

Panties Lining (opt.)- ¾ yd. of 60***

Crotch Lining- ¼ yd. of 60***

Notions: 2½ yd. of ¾" wide plush picot elastic, ballpoint needle size 12. Temporary spray adhesive (for opt. lining- recommended Odif's® 505).

*without nap **with nap ***with or without nap

JEUNE FEMME: SOUTIEN-GORGE AVEC ARMATURES ET CULOTTE

Tissus: **Ces patrons sont conçus pour être réalisés dans des tissus ayant environ 30%-40% d'élasticité. **

A,B Soutien-Gorge en Dentelle extensible d'au moins 20.5cm de large avec un bord festonné. La dentelle à bord festonné est un choix idéal. **A,B,C Doublure** en Powernet, Filet extensible, ou Micro Filet. **B Bande du Dos et C Culotte** en Jerseys, Spandex.

C Doublure d'Entrejambes en Jersey.

A & B TAILLES DE SOUTIEN-GORGE

32A-32DD, 34A-42DD, 36A-42DD, 38A-38DD, 40A-40DD, 42A-42DD

Les indications pour déterminer les tailles de soutien-gorge se trouvent dans les instructions de couture.

A Soutien-Gorge- 1.80m de 150cm**

Doublure du Soutien-Gorge - 0.90m de 150cm**

Mercerie: Une agrafe de soutien-gorge de 7.5cm x 7.5cm, 0.50m d'élastique de 6mm de large, 1.40m de bretelle élastique de 1cm de large, deux anneaux de 1cm, deux boucles de 1cm, 1.10m de coulisse de 1cm de large, une paire d'armatures, 1.60m de bordure élastique pelucheuse à picots, une aiguille à bout arrondi de la taille 12, une aiguille universelle de la taille 14, vaporisateur d'adhésif temporaire (Odif's® 505 recommandé)

B Soutien-Gorge- 1.40m de 150cm**

Bande du Dos- 0.30m de 150cm**

Doublure du Soutien-Gorge- 0.90m de 150cm**

Mercerie: Une agrafe de soutien-gorge de 7.5cm x 7.5cm, 0.50m d'élastique de 6mm de large, 1.40m de bretelle élastique de 1cm de large, deux anneaux de 1cm, deux boucles de 1cm, 1.10m de coulisse de 1cm de large, une paire d'armatures, 1.60m de bordure élastique pelucheuse à picots de 1cm de large, une aiguille à bout arrondi de la taille 12, une aiguille universelle de la taille 14, vaporisateur d'adhésif temporaire (Odif's® 505 recommandé).

C Culotte en tailles TP,P,M,G,TG

Les tailles de la culotte sont basées sur les mesures de la taille:

Très Petite- 58.5cm - 61cm

Petite- 63.5cm - 67.5cm

Moyenne- 71cm - 76cm

Grande- 81.5cm - 86.5cm

Très Grande- 94cm - 99cm

C Culotte- 0.50m de 150cm**

Doublure de la Culotte (facult.)- 0.50m de 150cm**

Doublure de l'Entrejambe- 0.20m de 150cm**

Mercerie: 2.40m de bordure élastique pelucheuse à picots de 1cm, une aiguille à bout arrondi de la taille 12. Vaporisateur d'adhésif temporaire (pour la doublure facultative- Odif's® 505 recommandé).

*sans sens **avec sens ***avec ou sans sens